

HU

## KARBANTARTÁSI ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

**Leírás:** Softshell fényviszaverő kabát levehető kapucnival, 2. kategória

**Kód:** 9177/9178

**Színek:** fluoreszkáló sárga (9178) / fluoreszkáló narancs (9177)

**A felhasználási terület:** olyan felszerelés, amelyek célja, hogy biztosítsa a felhasználók láthatóságát normál környezetben, robbanásveszélyes légkör nélkül, bármilyen fényviszonyok között, amelyeket a jármű vagy más gépesített berendezések üzemeltetői megláthassanak, nappali fényben és éjjel a fényező fényében, mint például: kerékpárosok, kikötők, repülőtér, vasút, parkoló, közúti dolgozók, építkezések, raktárak, vészhelyzeti beavatkozások stb.

**Szabványok:**

**EN ISO 13688:2013+A1:2021**

**EN ISO 20471:2013+A1:2016**



**3. osztály** – fluoreszkáló anyagból és fényviszaverő csíkokból álló felületek (legmagasabb osztály)  
- minimális fluoreszkáló anyag 0,80 nm / minimális fényviszaverő anyag 0,20 nm



Ez a ruhadarab megfelel az (EU)2016/425 rendelet és a fent említett szabványok alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek.

A B modul szerinti EU-típusvizsgálatot a SGS Fimko Ltd (0598), Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland végezte.

Az EU megfelelési nyilatkozat a következő címen érhető el: <https://magazin.renania.ro/>.

**Használati korlátok:** A berendezést a fent említett védelmi szint biztosítása érdekében zárt állapotban kell viselni.

### Használati és karbantartási utasítások:

A felszerelést a fonákján mossák, hogy megvédjék a fényviszaverő és fluoreszkáló csíkokat. A viselés során a felszerelést nem fedheti más tárgy vagy kabát. A fényviszaverő sávok csak a fényt tükrözik. Ha nincs fény, nincs védelem.

**Tárolás:** A felszerelést hűvös, száraz és pormentes helyiségekben, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol kell tartani. Ha nedves, akkor tárolás előtt szobahőmérsékleten szárítandó.

Tudomásunk szerint a berendezés nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek allergiát okozhatnak, rákkeltőek, mérgezőek vagy mutagének.

A hatékony munka érdekében a felszerelést tisztán kell tartani.

Azonnal cserélje ki a felszerelést, ha tartósan foltos vagy elszíneződött. Sérült fényviszaverő szalag esetén a látási viszonyok már nem garantáltak. Ha a ruha sérült, akkor csak azonos anyaggal javítható.

**Használatból való kivonás:** Kérjük, távolítsa el és cserélje ki a berendezést, ha a következő állapot jelentkezik: A) Ez a ruhadarab tartósan foltos vagy elszíneződött; B) Olyan sérüléseket mutat, amelyeket nem lehet helyrehozni; C) Egyéb feltételek, amelyek nem garantálják a védelmet.

### A rendelkezésre álló méretek és a méret kiválasztása:

Válassza ki a berendezést a mell/derék méretétől függően (a címke szerint). Ez a ruhadarab a kényelem érdekében egy túrési szinttel készült, és lehetővé teszi, hogy a ruházatot könnyű ruharétegekre viseljék. Ha az alsó ruha vastagabb, nagyobb méretre lehet szükség.

Méret	S	M	Szélesség	XL	XXL	3XL
Mellbőség	86-94	94-102	102-110	110-118	118-124	124-130
Magasság	164-172	170-182	170-182	176-188	176-188	182-194



**Karbantartási ikonok:** Mosás max. 40°C-on, alacsony centrifugális sebességgel/Ne vasalja/Ne használjon fehérítőt/Kémiai tisztítás tilos/Ne szárítsa centrifugában

Ha a tisztítási ciklusok maximális számát a gondozási címke tartalmazza, akkor nem ez az egyetlen tényező, amely a ruházat élettartamához kapcsolódik. Az élettartam a használattól, gondozástól és tárolástól stb.

Ha a maximális tisztítási ciklusok száma nincs megadva, az anyagot legalább 5 mosás után tesztelték.

**További információk:** SC RENANIA TRADE SRL, Dezrobirii utca 19. szám, Marosvásárhely, Románia.



+40 265 264 817